




## Schubladenschrank

Schubladenschrank



fahrbarer Container



Art.-Nr.	Artikel	Variante	H [mm]	Anzahl Schubladen				Hinweise
				h= 60mm	h= 120mm	h= 240mm	h= 300mm	
14021	Schubladenschrank 120	1.1	190		1			Die bei den Schubladenschränken verwendeten Führungen garantieren eine Traglast von 40kg (400N) pro Schublade. Durch den komplett geschlossenen Korpus erhöht sich wesentlich die Stabilität der Schränke. Das Eingreifen in das Schrankinnere von unbefugten Personen ist ausgeschlossen. Die Schubladenschränke verfügen über einen hauptschlüsselfähigen Zentralverschluss mit wechselbaren Schlosskernen. Damit können auch bei feststehenden Schließkreisen im Vorfeld Schließ-Hierarchien festgelegt werden. Die Schubladen sind mit einem Einzelverschluss-Mechanismus ausgestattet, so dass bei einer geöffneten Schublade das Öffnen einer weiteren Schublade nicht möglich ist.
14020	Schubladenschrank 2x60	1.2	190	2				
14024	Schubladenschrank 60-240	2.1	370	1		1		
14025	Schubladenschrank 60-2x120	2.2	370	1	2			
14028	Schubladenschrank 60-2x120-300	3.1	670	1	2		1	
14029	Schubladenschrank 4x60-120-240	3.2	670	4	1	1		
14019	Schubladenschrank 120 ESD	1.1	190		1			
14018	Schubladenschrank 2x60 ESD	1.2	190	2				
14022	Schubladenschrank 60-240 ESD	2.1	370	1		1		
14023	Schubladenschrank 60-2x120 ESD	2.2	370	1	2			
14026	Schubladenschrank 60-2x120-300 ESD	3.1	670	1	2		1	
14027	Schubladenschrank 4x60-120-240 ESD	3.2	670	4	1	1		
14031	Abrollrand ESD	Bestehend aus Abrollrand, Befestigungssatz (4 Senkkopfschrauben und 4 Muttern), und Riffelgummi.						
12017	Lenkrollensatz bodenschonend	Bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller (Art.-Nr. 10254), 2 Lenkrollen ohne Feststeller (Art.-Nr. 10255), und dem Befestigungssatz (4 Zylinderkopfschrauben und 4 Muttern).						
12018	Lenkrollensatz ESD	Bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller (Art.-Nr. 10256), 2 Lenkrollen ohne Feststeller (Art.-Nr. 10257), und dem Befestigungssatz (4 Zylinderkopfschrauben und 4 Muttern).						

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

**Anwendung** Schubladenschränke werden wahlweise an den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen angebracht oder in Kombination von Schubladenschrank, Lenkrollensatz und Abrollrand einzeln als fahrbarer Container genutzt. Durch die unterschiedlichsten Varianten finden Sie Ihre optimale Lösung zur Schaffung und Aufrechterhaltung der Ordnung am Arbeitsplatz.

**Material** Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten.